


Серия PYKM. Миниклеммы

Группа изоляционного материала: 1
Степень загрязнения: 3
Штук в упаковке: 50 (кроме PYK TEST и TEST A)



PYKM 2,5

Ширина: 5 мм



PYKM 2,5 T

Ширина: 5 мм



307 399

336 430

Международные стандарты	Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение
CE (EN 60947-7-1/EN 60947-7-2)	800	24	2,5 м ²	—	—	—
UL	600	20	AWG 22-12	—	—	AWG 22-12
VDE (IEC 60947-7-1/IEC 60947-7-2)	—	—	—	—	—	—
CSA	—	—	—	—	—	—
ATEX	—	—	—	—	—	—
Тех. параметры для подключаемого провода						
Одножильный/Многожильный, мм ²	0,34-4/0,34-2,5			0,34-4/0,34-2,5		
Многожильный с наконечником, мм ²	0,25-2,5			0,25-2,5		
2 многож. провода с наконечником TWIN, мм ²	0,5			0,5		
Сечение AWG	22-12			22-12		
Длина снятия изоляции, мм	9-10			9-10		
Торцевая крышка (ширина: 1,5 мм)	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
	NPP1/PYKM 2,5 серая	446 589	100	NPP1/PYKM 2,5 жёлто-зелёная	446 582T	25
Торцевая крышка (ширина: 3 мм)	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
	NPP2/PYKM 2,5 серая	446 599	100	NPP2/PYKM 2,5 жёлто-зелёная	446 592T	25
Технические данные						
Расчетное импульсное напряжение, kV	8			8		
Калибр контактов (в соотв. с IEC 60947-1)	A3			A3		
Частичная изоляция	—			PE		
Маркировка	SLF-P1W, DG 10/5, DG 10/5T, DB 10/5, DG 6/5, DB 5 (стр. 192, 198-199)			SLF-P1W, DG 10/5, DG 10/5T, DB 10/5, DG 6/5, DB 5 (стр. 192, 198-199)		
Концевые стопоры	KD 5, KD 8 (стр. 178)			KD 5, KD 8 (стр. 178)		

Выбор цвета

Для заказа клеммы, торцевой крышки и разделительной пластины другого цвета замените последнюю цифру в коде заказа в соответствии с таблицей.*

Серый	Синий	Зелёный	Жёлтый	Красный	Чёрный	Белый	Оранжевый	Коричневый	Бежевый
307 399	1	2	3	4	5	6	7	8	0

PYKMR 2,5



Ширина: 5 мм



307 499

PYK TEST



Ширина: 5 мм



25 штук
498 559 498 550

PYK TEST A

Ширина: 1 мм



25 штук
498 659 498 650

Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение
800	24	2,5 м ²	250	17,5	1,5 м ²
—	—	—	300	15	AWG 22–14
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
0,34–4/0,34–2,5					
0,25–2,5					
0,5					
22–12					
9–10					

PYK Test и Test A используются со следующими клеммами:	
307 109	PYK 2,5
307 119	PYK 4
307 229	PYK 4 E
307 169	PYK 2,5 A
307 219	PYK 2,5 CCA
307 389	PYK 2,5 C
307 439	PYK 2,5 E

Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
NPP1/PYKM 2,5 серая	446 589	100	PYK TEST A	498 659	25
Тип	Код заказа	Шт. в упак.			
NPP2/PYKM 2,5 серая	446 599	100			—
8		6			
A3		A1-B1			
—		—			
SLF-P1W, DG 10/5, DG 10/5T, DB 10/5, DG 6/5, DB 5 (стр. 192, 198-199)		SLF-P1W, DB 10/4, (стр. 192, 198)			
KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)		—			

Для заказа клеммы, торцевой крышки и разделительной пластины другого цвета замените последнюю цифру в коде заказа в соответствии с таблицей.*									
Серый	Синий	Зелёный	Жёлтый	Красный	Чёрный	Белый	Оранжевый	Коричневый	Бежевый
307 499	1	2	3	4	5	6	7	8	0